



Frezy VHM, bez powłoki, Ø e8 DC: 3 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	201304 3
GTIN	4045197862563
Klasa artykułu	12X

Opis

Wykonanie:

Wymiary konstrukcyjne zbliżone do **DIN 6527**.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Tolerancja Ø nominalnej: e8

Liczba zębów Z: 2

Kąt linii śrubowej: 30 stopni

kierunek dosuwu: poziome, ukośne i pionowe

chwyt: DIN 6535 HE z h6

Liczba zębów Z: 2

długość ostrzy L_c : 5 mm

długość całkowita L: 50 mm

Ø chwytu D_s : 6 mm

kształt chwytu: HB

Szerokość sfazowania naroży przy 45°: 0,13 mm

Opis techniczny

Liczba zębów Z	2
posuw f_z przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm ²	0,02 mm
Ø chwytu D_s	6 mm
Ø ostrzy D_c	3 mm
chwyt	DIN 6535 HE z h6
kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
posuw f_z przy obcinaniu w stali < 750 N/mm ²	0,025 mm

Tolerancja \varnothing nominalnej	e8
długość ostrzy L_c	5 mm
długość całkowita L	50 mm
kształt chwytu	HB
Szerokość sfazowania naroży przy 45°	0,13 mm
współczynnik korekcyjny f_z	1,25
Kąt linii śrubowej	30 stopni
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	1,5 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$ przy obcinaniu	5 mm
Kąt sfazowania naroży	45 stopni
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	VHM
norma	DIN 6527
typ	N
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,3×D przy obcinaniu
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe