



## Frezy VHM, bez powłoki, Ø e8 DC: 8 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	201304 8
GTIN	4045197862617
Klasa artykułu	12X

### Opis

#### Wykonanie:

Wymiary konstrukcyjne zbliżone do **DIN 6527**.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Tolerancja Ø nominalnej: e8

Liczba zębów Z: 2

Kąt linii śrubowej: 30 stopni

kierunek dosuwu: poziome, ukośne i pionowe

chwyt: DIN 6535 HE z h6

Liczba zębów Z: 2

długość ostrzy  $L_c$ : 12 mm

długość całkowita L: 58 mm

Ø chwytu  $D_s$ : 8 mm

kształt chwytu: HB

Szerokość sfazowania naroży przy 45°: 0,2 mm

### Opis techniczny

Ø chwytu $D_s$	8 mm
kształt chwytu	HB
posuw $f_z$ przy obcinaniu w stali < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm
kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
Tolerancja Ø nominalnej	e8
posuw $f_z$ przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm
Szerokość sfazowania naroży przy 45°	0,2 mm

Ø ostrzy $D_c$	8 mm
chwyt	DIN 6535 HE z h6
Liczba zębów Z	2
długość całkowita L	58 mm
długość ostrzy $L_c$	12 mm
współczynnik korekcyjny $f_z$	1,25
Kąt linii śrubowej	30 stopni
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,maxs.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	8 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,maxs.}$ przy obcinaniu	12 mm
Kąt sfazowania naroży	45 stopni
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza &nbsp;	VHM
norma	DIN 6527
typ	N
szerokość styku z obrabianym przedmiotem $a_e$ przy frezowaniu	0,3×D przy obcinaniu
szerokość styku z obrabianym przedmiotem $a_e$ przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe