

Garant**Frezy miniaturowe VHM, AlCrN, Ø e8 DC: 3 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	202260 3
GTIN	4045197863737
Klasa artykułu	11X

Opis**Wykonanie:**Chwył zblizony do **DIN 6535 HB**.

Ulepszona powłoka dla uniwersalnych zastosowań w połączeniu w stali i żeliwie.

Oszczędność kosztów ostrzenia:

zamiast ostrzyć, zużyty frez należy zastąpić nowym.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Tolerancja Ø nominalnej: e8

Liczba zębów Z: 3

Kąt linii śrubowej: 30 stopni

kierunek dosuwu: poziomy, ukośny i pionowy

chwył: HB z h6

Liczba zębów Z: 3

długość ostrzy L_c : 5 mm

długość całkowita L: 45 mm

Ø chwytu D_s : 6 mm

kształt chwytu: HB

Szerokość sfazowania naroży przy 45°: 0,13 mm

Opis techniczny

Liczba zębów Z	3
długość ostrzy L_c	5 mm
Ø chwytu D_s	6 mm
Tolerancja Ø nominalnej	e8
kształt chwytu	HB

Ø ostrzy D_c	3 mm
kierunek dosuwu	poziomy, ukośny i pionowy
chwyt	HB z h6
Szerokość sfazowania naroży przy 45°	0,13 mm
posuw f_z przy obcinaniu w stali < 750 N/mm ²	0,025 mm
posuw f_z przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm ²	0,02 mm
długość całkowita L	45 mm
współczynnik korekcyjny f_z	1,25
Kąt linii śrubowej	30 stopni
maksymalna głębokość skrawania $a_{p.maks.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	1,5 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p.maks.}$ przy obcinaniu	5 mm
Kąt sfazowania naroży	45 stopni
powłoka	AlCrN
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	N
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,3×D przy obcinaniu
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe