

**Frezy miniaturowe VHM, bez powłoki, Ø e8 DC: 8,7 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	202266 8,7
GTIN	4045197864840
Klasa artykułu	12X

Opis**Wykonanie:**Chwył zblizony do **DIN 6535 HB**.**Oszczędnosc kosztów ostrzenia:**

zamiast ostrzyć należy zużyty frez zastąpić nowym.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Tolerancja Ø nominalnej: e8

Liczba zębów Z: 3

Kąt linii śrubowej: 45 stopni

kierunek dosuwu: poziomy, ukośny i pionowy

chwył: HB z h6

Liczba zębów Z: 3

długość ostrzy L_c: 11 mm

długość całkowita L: 55 mm

Ø chwytu D_s: 10 mm

kształt chwytu: HB

posuw f_z przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm²: 0,05 mm**Opis techniczny**

chwył	HB z h6
Ø ostrzy D _c	8,7 mm
posuw f _z przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm ²	0,05 mm
posuw f _z przy obcinaniu w stali < 750 N/mm ²	0,08 mm
kształt chwytu	HB

Tolerancja \varnothing nominalnej	e8
Liczba zębów Z	3
kierunek dosuwu	poziomy, ukośny i pionowy
długość ostrzy L_c	11 mm
\varnothing chwytu D_s	10 mm
długość całkowita L	55 mm
współczynnik korekcyjny f_z	1,25
Kąt linii śrubowej	45 stopni
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$ przy obcinaniu	11 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	8,7 mm
Kąt sfazowania naroży	90 stopni
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	N
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,5xD przy obcinaniu
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe