

Garant**Frezy trzpieniowe VHM, AlCrN, Ø e8 DC: 5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	202290 5
GTIN	4045197865823
Klasa artykułu	11X

Opis**Wykonanie:**Wymiary zbliżone do **DIN 6527**.

Ulepszona powłoka dla uniwersalnych zastosowań w połączeniu w stali i żeliwie.

Opis techniczny

posuw f_z przy obcinaniu w stali $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
chwyt	DIN 6535 HA z h6
Ø ostrzy D_c	5 mm
wysięg L_1 z szyjką	21 mm
długość całkowita L	57 mm
Ø chwytu D_s	6 mm
kierunek dosuwu	poziomy, ukośny i pionowy
Ø szyjki D_1	4,8 mm
posuw f_z przy frezowaniu rowków w stali $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm
Szerokość sfazowania naroży przy 45°	0,2 mm
Liczba zębów Z	3
Tolerancja Ø nominalnej	e8
długość ostrzy L_c	13 mm
Kąt linii śrubowej	45 stopni

Kąt sfazowania naroży	45 stopni
powłoka	AlCrN
Materiał ostrza	VHM
Norma	DIN 6527
typ	N
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,5xD przy obcinaniu
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo	280 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo	200 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	120 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	110 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	100 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	70 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się warunkowo	60 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	70 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	50 m/min	M
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	90 m/min	K
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
minimalnie na mokro	nadaje się		

suchy	nadaje się warunkowo
przylącze	nadaje się
Usługi	
Szlifowanie ściernicą trzpieniową Typ HB	129100 HB