

HOLEX®**Mikrometry zewnętrzne z końcówkami talerzykowymi, zakres pomiarowy:
0-25 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	423000 0-25
GTIN	4045197204004
Klasa artykułu	42B

Opis**Wykonanie:**

Z dużymi, hartowanymi talerzykami pomiarowymi. Kabłąk odkuwany i lakierowany.

Zastosowanie:

Do pomiaru rozstawu zębów kół walcowych i kół o zębach śrubowych, od modułu 0,5. Bardzo przydatne do kontroli materiałów miękkich jak filc, guma itd.

w dostawie::

Od wielk. 25-50 z 1 wzorcem nastawczym.

norma: DIN 863

Opakowanie: sztywny pojemnik

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Kalibracja: B1

odczyt: 0,01 mm

równoległość powierzchni pomiarowych: 5 µm

Ø wrzeciona: 8 mm

skok wrzeciona: 0,5 mm

Ø końcówki talerzowej: 20 mm

Opis techniczny

Ø końcówki talerzowej	20 mm
równoległość powierzchni pomiarowych	5 µm

podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
zakres pomiarowy	0 - 25 mm
Ø wrzeciona	8 mm
skok wrzeciona	0,5 mm
odczyt	0,01 mm
Kalibracja	B1
norma	DIN 863
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik

Usługi

Kalibracja mikrometrów maks. zakres pomiarowy 25 mm	012050 25
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Mikrometr kabłąkowy maks. zakres pomiarowy 100 mm	012060 100