

Garant
Noże, prawy, chwyt / wielkość płytki: 32/16 mm


Dane zamówienia

Numer katalogowy	251708 32/16
GTIN	4045197867100
Klasa artykułu	21T

Opis

Noże 32/16 mm kod ISO uchwytu: MVPNR/L 3232P16
 pasująca wymienna płytki skrawająca: VN.. 1604..
 Szerokość funkcjonalna L₄: 40 mm
 długość główki L₁: 40 mm
 długość całkowita L: 170 mm
 płytki podporowa: 259031 39

Opis techniczny

długość całkowita L	170 mm
wielk. płytki	16 mm
długość główki L ₁	40 mm
śruba do łapki zaciskowej	259021 1
kod ISO uchwytu	MVPNR/L 3232P16
łapki zaciskowej	259038 2
pasująca wymienna płytki skrawająca	VN.. 1604..
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe
śruba do płytki podporowej	259025 3
płytki podporowa	259031 39
Szerokość funkcjonalna L ₄	40 mm
Wielkość chwytu	32 mm

rodzaj zastosowania	prawy
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	117,5 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Aksesoria

śruba do łapki zaciskowej	259180
śruba do płytki podporowej	259170
płytki podporowa	259310
łapka zaciskowa	259320
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
łapka zaciskowa Typ 2	259038 2
płytki podporowa Typ 39	259031 39
śruba do płytki podporowej Typ 3	259025 3
śruba do łapki zaciskowej Typ 1	259021 1