



Zestawy elementów do mocowania, wym. nomin. rowka teow./ gwint: 18/M16 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	375410 18/M16
GTIN	4020772083908
Klasa artykułu	35A

Opis

Wykonanie:

- wszystkie części ze stali ulepszonej cieplnie
- śruby teowe ulepszone cieplnie, gwint walcowany.

Zastosowanie:

Zwłaszcza **do produkcji, wytwarzania narzędzi**
i dla **instytucji szkoleniowych.**

Zawartość:

Łapy dociskowe: 2 szt. / 18×125 mm;
2 szt. / 18×200 mm
Klocki podporowe: 4 szt., / wielk. 2; 4 szt., wielk. 3
Śruby teowe: 2 szt./M16×18×63 mm;
4 szt./M16×18×80 mm;
4 szt./M16×18×160 mm
Śruby dwustronne: 2 szt., wielk. M16×200 mm;
4 szt., wielk. M16×125 mm
nakrętki wysokie: 6 szt., wielk. M16
Podkładki: 6 szt., wielk. M16
Nakrętki przedłużające: 4 szt., wielk. M16

Opis techniczny

gwint	16
wymiar nominalny rowka teowego	18 mm
typ	6532