

Garant
Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 32/16 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251709 32/16
GTIN	4045197867131
Klasa artykułu	21T

Opis

Noże 32/16 mm kod ISO uchwytu: MVPNR/L 3232P16
 pasująca wymienna płytka skrawająca: VN.. 1604..
 Szerokość funkcjonalna L₄: 40 mm
 długość główki L₁: 40 mm
 długość całkowita L: 170 mm
 płytka podporowa: 259031 39

Opis techniczny

pasująca wymienna płytka skrawająca	VN.. 1604..
śruba do łapki zaciskowej	259021 1
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe,
śruba do płytki podporowej	259025 3
łapki zaciskowej	259038 2
długość główki L ₁	40 mm
kod ISO uchwytu	MVPNR/L 3232P16
Wielkość chwytu	32 mm
płytki podporowa	259031 39
Szerokość funkcjonalna L ₄	40 mm
wielk. płytki	16 mm
długość całkowita L	170 mm

rodzaj zastosowania	lewe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	117,5 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

śruba do łapki zaciskowej	259180
łapka zaciskowa	259320
płytki podporowa	259310
śruba do płytki podporowej	259170
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
łapka zaciskowa Typ 2	259038 2
śruba do łapki zaciskowej Typ 1	259021 1
śruba do płytki podporowej Typ 3	259025 3
płytki podporowa Typ 39	259031 39