

**TNMG 160404, Gatunek: PV720****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251582 PV720
GTIN	4960664725427
Klasa artykułu	25E

**Opis**

TNMG 160404 PV720 Gatunek: PV720

Łamacz wiórów: PG

głębokość skrawania  $a_p$ : 1 - 4,5 mm

posuw  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 110 - 490 m/min

**Opis techniczny**

głębokość skrawania $a_p$	1 - 4,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	0,25 mm
Gatunek	PV720
Warunki skrawania	ciągły
promień naroża	0,4 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	110 - 490 m/min
Głębokość skrawania $a_{p\ maks}$	4 mm
Łamacz wiórów	PG

posuw f	0,15 - 0,6 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160404
liczba wymian/ostrzy	6
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia