

**WNMG 080408, Gatunek: PV720****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252114 PV720
GTIN	4960664726684
Klasa artykułu	25E

Opis

WNMG 080408 PV720 Gatunek: PV720

Łamacz wiórów: PG

głębokość skrawania a_p : 1 - 3,8 mm

posuw f : 0,15 - 0,6 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 110 - 490 m/min

Opis techniczny

Łamacz wiórów	PG
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania a_p	1 - 3,8 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
posuw f	0,15 - 0,6 mm/obr,
Gatunek	PV720
promień naroża	0,8 mm

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	110 - 490 m/min
Warunki skrawania	ciągłe
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080408
liczba wymian/ostrzy	6
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia