

**DNMG 150608, Gatunek: PV720****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250697 PV720
GTIN	4960664724581
Klasa artykułu	25E

**Opis**

DNMG 150608 PV720 Gatunek: PV720

Łamacz wiórów: PQ

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmposuw  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 110 - 520 m/min**Opis techniczny**

Warunki skrawania	ciągły
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	3,75 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Gatunek	PV720
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	110 - 520 m/min
promień naroża	0,8 mm
posuw $f$	0,05 - 0,3 mm/obr,
Łamacz wiórów	PQ

Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150608
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia