



## 2-punktowe przyrządy do szybkich pomiarów DM1, maks. zakres pomiarowy: 75 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	428030 75
GTIN	4045197412072
Klasa artykułu	41B

### Opis

#### Wykonanie:

Masywne wykonanie do zastosowania bezpośrednio w centrum tokarskim / frezarskim. Do sprawdzania średnic wewnętrznych i zewnętrznych, ruchu obrotowego, podcięć i grubości ścianek z **powtarzalnością 2 µm**. Możliwość stosowania z każdym czujnikiem zegarowym albo czujnikiem precyzyjnym o Ø chwytu 8 h6 i z maksymalną Ø obudowy 62 mm (dostawa bez czujnika).

#### Zalety:

Krótkie czasy pomiaru i uzbrajania, solidny, łatwa konserwacja.

#### w dostawie::

Przyrząd pomiarowy kompletnie zmontowany; 2 pary talerzyków pomiarowych powlekanych TiN (1×Ø 8 mm / 1×Ø 13 mm), 3 wkrętak kątowy (SW 3, 4 i 5).

zakres pomiarów wewnętrznych: 18 - 75 mm

zakres pomiarów zewnętrznych: 6 - 70 mm

nacisk pomiarowy: 2,6 N

długość: 142 mm

szerokość: 110 mm

### Opis techniczny

zakres pomiarów zewnętrznych	6 - 70 mm
zakres pomiarów wewnętrznych	18 - 75 mm
szerokość	110 mm
długość	142 mm
nacisk pomiarowy	2,6 N
Technika pomiarowa	analogowy

---

## Akcesoria

Trzpień zastępczy DM1 ø talerza pomiarowego 8 mm	428035 8
Trzpień zastępczy DM1 ø talerza pomiarowego 13 mm	428035 13