

**TNMG 160404, Gatunek: PV720****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251472 PV720
GTIN	4960664725397
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

Łamacz wiórów	PQ
promień naroża	0,4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	110 - 520 m/min
głębokość skrawania a_p	0,2 - 2,5 mm
Gatunek	PV720
posuw f	0,05 - 0,3 mm/obr,
Warunki skrawania	ciągły
Zastosowanie główne	P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	Cermet
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160404
liczba wymian/ostrzy	6

Rodzaj produktu

Wymienna płytki
skrawająca do toczenia