

**VNMG 160404, Gatunek: PV720****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251752 PV720
GTIN	4960664726455
Klasa artykułu	25E

Opis

VNMG 160404 PV720 Gatunek: PV720

Łamacz wiórów: PQ

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 2,5 mm

posuw f : 0,05 - 0,3 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 110 - 520 m/min

Opis techniczny

Gatunek	PV720
Łamacz wiórów	PQ
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	2,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	110 - 520 m/min
posuw f	0,05 - 0,3 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania a_p	0,2 - 2,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p\text{ min.}}$	0,25 mm

Warunki skrawania	ciągły
promień naroża	0,4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VNMG 160404
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia