

**WNMG 080404, Gatunek: PV720****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252012 PV720
GTIN	4960664726592
Klasa artykułu	25E

Opis

WNMG 080404 PV720 Gatunek: PV720

Łamacz wiórów: HQ

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2 mmposuw f : 0,07 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 110 - 490 m/min**Opis techniczny**

głębokość skrawania a_p	0,5 - 2 mm
posuw f	0,07 - 0,3 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	0,25 mm
promień naroża	0,4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	110 - 490 m/min
Gatunek	PV720
Głębokość skrawania $a_{p\ maks}$	2,75 mm
Warunki skrawania	ciągłe

Łamacz wiórów	HQ
Zastosowanie główne	P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080404
liczba wymian/ostrzy	6
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia