

**WNMG 080408, Gatunek: PV720****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252014 PV720
GTIN	4960664726608
Klasa artykułu	25E

Opis

WNMG 080408 PV720 Gatunek: PV720

Łamacz wiórów: HQ

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2 mmposuw f : 0,07 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 110 - 490 m/min**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	HQ
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
posuw f	0,07 - 0,3 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	110 - 490 m/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	PV720

Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	ciągłe
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080408
liczba wymian/ostrzy	6
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia