

**CCMT 09T308, Gatunek: PV720****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260098 PV720
GTIN	4960664723409
Klasa artykułu	25E

**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	HQ
Gatunek	PV720
promień naroża	0,8 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 2,5 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	60 - 270 m/min
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	ciągły
posuw $f$	0,05 - 0,25 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	Cermet
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T308
liczba wymian/ostrzy	2

tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia