

**CC.T 060202, Gatunek: PV720**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	260192 PV720
GTIN	4960664726905
Klasa artykułu	25E

## Opis techniczny

Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 3 mm
Łamacz wiórów	GK
promień naroża	0,4 mm
posuw $f$	0,1 - 0,3 mm/obr,
Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	PV720
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	60 - 270 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	Cermet
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 060204
liczba wymian/ostrzy	2

tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia