

**CC.T 09T302, Gatunek: PV720****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260194 PV720
GTIN	4960664726837
Klasa artykułu	25E

Opis

CC.T 09T302 PV720 Gatunek: PV720

Łamacz wiórów: GK

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 3 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 270 m/min**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,25 mm
promień naroża	0,2 mm
Gatunek	PV720
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 3 mm
Warunki skrawania	ciągłe

Łamacz wiórów	GK
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 270 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T302
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia