

**DC.T 070204, Gatunek: PV720****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260382 PV720
GTIN	4960664724123
Klasa artykułu	25E

Opis

DC.T 070204 PV720 Gatunek: PV720

Łamacz wiórów: HQ

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 1,5 mmposuw f : 0,05 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 270 m/min**Opis techniczny**

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 270 m/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,75 mm
promień naroża	0,4 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 1,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Gatunek	PV720
Łamacz wiórów	HQ

Warunki skrawania	ciągły
Zastosowanie główne	P
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 070204
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia