

**DCMT 070204, Gatunek: PV720****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260483 PV720
GTIN	4960664726882
Klasa artykułu	25E

**Opis techniczny**

Gatunek	PV720
Łamacz wiórów	GK
promień naroża	0,4 mm
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 3 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	60 - 270 m/min
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	ciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	Cermet
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 070204
liczba wymian/ostrzy	2

tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia