

**DC.T 11T308, Gatunek: PV720****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260492 PV720
GTIN	4960664726851
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

promień naroża	0,8 mm
Gatunek	PV720
Zastosowanie główne	P
Łamacz wiórów	GK
Warunki skrawania	ciągły
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,5 - 3 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 270 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	Cermet
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T308
liczba wymian/ostrzy	2

tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia