

**VBMT 110308, Gatunek: PV720****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261176 PV720
GTIN	4960664726127
Klasa artykułu	25E

**Opis**

VBMT 110308 PV720 Gatunek: PV720

Łamacz wiórów: HQ

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 2 mm

posuw  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 60 - 270 m/min

**Opis techniczny**

posuw $f$	0,05 - 0,25 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,75 mm
Łamacz wiórów	HQ
Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 2 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	60 - 270 m/min
promień naroża	0,8 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm

Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	PV720
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 110308
liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia