



Uchwyty płytek skrawających wkłäste do wcinania, lewy, zakres \varnothing wcięcia D1 / D2: 26/39 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	273829 26/39
GTIN	4045197867865
Klasa artykułu	21W

Opis

Wykonanie:

Bardzo sztywne połączenie i precyzyjny zacisk pomiędzy uchwytem płytki a oprawką zaciskową dzięki uzębionej powierzchni kontaktu.

Zastosowanie:

W połączeniu z uchwytemi zaciskowymi nr 273800 do 273811.

w dostawie::

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych).

Część zamienna:

Śruby mocujące nr 27 9910

wskazówka:

D_1 = minimalna \varnothing dla 1. wcięcia / D_2 = maksymalna \varnothing dla 1. wcięcia.

W zależności od mocowania i materiału obniżyć parametry technologiczne o 30-50%.

Szerokość skrawania W: 3 mm

maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$: 18 mm

Opis techniczny

minimalna \varnothing 1. podcięcia D_1	26 mm
--	-------

maks. głębokość wcinania $t_{\text{maks.}}$	18 mm
minimalna \varnothing 1. podcięcia D_2	39 mm
Seria	Szerokość skrawania 3 mm
rodzaj zastosowania	lewy
Szerokość skrawania W	3 mm

Akcesoria

śruba zaciskowa	279910
-----------------	--------