



Cyfrowe wysokościomierze TESA MICRO-HITE z panelem obsługi, typ: 350



Dane zamówienia

Numer katalogowy	445285 350
GTIN	7630041129892
Klasa artykułu	45B

Opis

Wykonanie:

Oprogramowanie / funkcje pomiarowe

- różne możliwości pomiarowe jak: równoległość, pomiary kątów, proste pomiary 2D itp.
- zintegrowany kalkulator
- automatyczne obliczanie wyników pomiarów przy powtórzeniach programów
- możliwość podania tolerancji klienta. Tolerancje ISO są automatycznie wgrane w oprogramowanie. Bezpośrednia, przejrzysta informacja dla użytkownika o wyniku dobrym/złym.
- Oszczędność czasu i ułatwienie procesów pomiaru seryjnego.
- Optymalne zarządzanie danych dzięki oprogramowaniu pomiarowemu Stat-Express lub Data-Direct. Możliwość zapisania na pendrive.

Cyfrowy wysokościomierz TESA MICRO-HITE do rozmaitych pomiarów w 1D lub 2D.

- wzorzec z podziałem przyrostowym i punktem odniesienia. Sparametryzowany system odczytu opto- μ
- bardzo wysoka dokładność dzięki automatycznej korekcie systematycznych odchyłek pomiarowych. Współczynnik rozszerzalności jak stal
- możliwość podłączania poduszki powietrznej
- przyjazne użytkowanie dzięki wielojęzycznej pomocy kontekstowej w aktywnych funkcjach.

Hybrydowy panel obsługowy

- **podświetlana klawiatura z uproszczonym, przejrzystym przedstawieniem z jasnymi informacjami**
- **komfortowa i elastyczna obsługa dzięki równoczesnemu użytkowaniu klawiatury i wyświetlacza dotykowego**
- **ergonomiczna pozycja ciała dzięki elastycznej regulacji panelu obsługi.**

Zalety:

Znacznie szybszy pomiar punktu zwrotnego (min., maks., Ø) dzięki opatentowanej technologii Quick-Center. W głośnym otoczeniu wyświetlana jest informacja dla wszystkich pomiarów.

Zastosowanie:

Dzięki solidnej konstrukcji nadaje się zarówno do warsztatu, jak i laboratorium. Idealne do pomiarów seryjnych.

w dostawie::

Urządzenie podstawowe TESA MICRO-HITE wraz z panelem obsługowym, standardowy uchwyt trzpienia, standardowy trzpień pomiarowy z wałeczkiem i kulką pomiarową o Ø 5 mm, blok kalibracyjny, pompa elektryczna (zamontowana) do poduszki powietrznej stopy przyrządu, kasetka akumulatora (litowo-jonowego), zasilacz (ładowarka), przewód zasilający. **Świadectwo kalibracji SCS.**

Wyp. dodatkowe:

Drukarka USB nr 445293, papier do drukarki nr 445294, kabel do transmisji danych nr 498918, rozm. USB; oprogramowanie Data-Direct 498925, oprogramowanie Stat-Express nr 498926, nadajnik radiowy TESA BLE nr 498921 BT. Pokrowiec zabezpieczający przed kurzem. Bogate wyposażenie dodatkowe (np. do pomiaru kąta prostego) dostarczane na zamówienie.

norma: Norma zakładowa

przełączalny odczyt: mm / cale

złącze: Złącze USB

złącze: TLC złącza TESA Link

Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Kalibracja: E2

zakres pomiarowy: 350 mm

maksymalny zakres zastosowania: 0 - 520 mm

odczyt przełączany co: 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm

granica błędów (L = odcinek pomiaru w mm): $2 + 2L / 1000 \mu\text{m}$

dokładność powtórzeń (2σ): $\leq 1 \mu\text{m}$

odchyłka prostopadłości (czołowa): $7 \mu\text{m}$

Opis techniczny

masa	33 kg
dokładność powtórzeń (2σ)	$\leq 1 \mu\text{m}$
odchyłka prostopadłości (czołowa)	$7 \mu\text{m}$
metoda przesuwu sań pomiarowych	ręcznie

granica błędu (L = odcinek pomiaru w mm)	2 + 2L / 1000 µm
zakres pomiarowy	350 mm
odczyt przełączany co	0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
nacisk pomiarowy	1,6 ±0,25 N
maksymalny zakres zastosowania	0 - 520 mm
z bateriami / akumulatorkami	akumulatorowa
Kalibracja	E2
norma	Norma zakładowa
przełączalny odczyt	mm / cale
złącze	Złącze USB
złącze	TLC złącza TESA Link
Protokół z badań	Protokół kontroli producenta

Usługi

Kalibracja wysokościomierzy cyfrowych maks. zakres pomiarowy 400 mm	014360 400
Kalibracja DAkkS Wysokościomierz cyfrowy maks. zakres pomiarowy 400 mm	014600 400

Akcesoria

Zestaw trzpieni pomiarowych, mały	445266
Zestaw trzpieni pomiarowych, duży	445267
Drukarka USB do MICRO-HITE	445293
Papier termoczuły do drukarki USB	445294
Przewody do transmisji danych TLC, 2 m typ USB	498918 USB
Odbiornik / interfejs klawiatury USB	498965
Nadajnik typ S121	498966 S121
Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB	498975