



Dociski pionowe z pionową stopką, Typ: 1



Dane zamówienia

Numer katalogowy	376510 1
GTIN	4020772007805
Klasa artykułu	35A

Opis

Wykonanie:

Z pionową stopką do mocowania na środnikach oraz do konstrukcji spawanych.

- **zwarta konstrukcja dzięki nowemu uchwytowi**
- **ergonomiczny uchwyt z dwóch rodzajów tworzywa, zapewniający wysoki komfort obsługi dzięki większej powierzchni przylegania dłoni**
- **śruby dociskowe zabezpieczone przed zgubieniem**
- **zabezpieczenie uniemożliwiające urazy palców ze zintegrowanym zderzakiem.**

Zastosowanie:

Do szybkiego mocowania i zwalniania elementów w produkcji seryjnej lub do wmontowywania w specjalne konstrukcje mocujące. Przeznaczone do mocowania przy wierceniu, rozwiercaniu, szlifowaniu, spawaniu, montażu itp.

rozstaw otworów e: 16 mm

Ø otworu d: 4,5 mm

wysokość mocowania L₂: 23,5 – 25 mm

siła przyczepności P1: 600 N

siła przyczepności P2: 1100 N

wysokość całkowita: 109 mm

Opis techniczny

siła przyczepności P2	1100 N
długość całkowita	61 mm
Ø otworu d	4,5 mm
wysokość całkowita	109 mm
rozstaw otworów e	16 mm
śruba dociskowa	M5×30 mm
wysokość mocowania L ₂	23,5 – 25 mm
siła przyczepności P1	600 N
typ	6802J
Rodzaj produktu	Urządzenie szybkomocujące