



Dociski pionowe z pionową stopką, Typ: 2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	376510 2
GTIN	4020772007812
Klasa artykułu	35A

Opis

Wykonanie:

Z pionową stopką do mocowania na środnikach oraz do konstrukcji spawanych.

- **zwarta konstrukcja dzięki nowemu uchwytowi**
- **ergonomiczny uchwyt z dwóch rodzajów tworzywa, zapewniający wysoki komfort obsługi dzięki większej powierzchni przylegania dłoni**
- **śruby dociskowe zabezpieczone przed zgubieniem**
- **zabezpieczenie uniemożliwiające urazy palców ze zintegrowanym zderzakiem.**

Zastosowanie:

Do szybkiego mocowania i zwalniania elementów w produkcji seryjnej lub do wmontowywania w specjalne konstrukcje mocujące. Przeznaczone do mocowania przy wierceniu, rozwiercaniu, szlifowaniu, spawaniu, montażu itp.

rozstaw otworów e: 20 mm

Ø otworu d: 5,5 mm

wysokość mocowania L₂: 28,5 – 32 mm

siła przyczepności P1: 800 N

siła przyczepności P2: 1200 N

wysokość całkowita: 144,5 mm

Opis techniczny

Ø otworu d	5,5 mm
śruba dociskowa	M6×35 mm
wysokość całkowita	144,5 mm
rozstaw otworów e	20 mm
wysokość mocowania L ₂	28,5 – 32 mm
długość całkowita	78 mm
siła przyczepności P2	1200 N
siła przyczepności P1	800 N
typ	6802J
Rodzaj produktu	Urządzenie szybkomocujące