

**Liniały krawędziowe, nierdzewne, w etui, długość: 200 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	460095 200
GTIN	4045197444301
Klasa artykułu	41H

**Opis****Wykonanie:**

Krawędź liniału hartowana, szlifowana i precyzyjnie docierana. Krawędź liniału hartowana, szlifowana i precyzyjnie docierana. Przekrój klin., jeden koniec ścięty, do łatwego pom. narożn., rowków wpustowych itp. Grzbiet pokryty tw. sztucznym, zabezpieczającym przed ciepłem rąk. ze stali **nierdzewnej, fazy matowane bezodblaskowo.**

**wskazówka:**

Odchyłka prostoliniowości krawędzi pomiarowej odnosi się do zakresu nachylenia o  $\pm 15^\circ$  w stosunku do płaszczyzny symetrii.

norma: DIN 874

Opakowanie: Etui

Kalibracja: F6

tolerancja prostoliniowości krawędzi pomiarowej: 0,003 mm

**Opis techniczny**

długość	200 mm
tolerancja prostoliniowości krawędzi pomiarowej	0,003 mm
norma	DIN 874
materiał	stal nierdzewna
powierzchnia sfazowania	bezodblaskowa, matowana
Opakowanie	Etui
Kalibracja	F6

**Usługi**

Kalibracja liniałów krawędziowych maks. długość 200 mm	016010 200
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Liniał krawędziowy maks. długość 500 mm	016020 500