

**HOLEX®****Liniały montażowe wykonanie smukłe, dokładność 1, długość: 4000 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	460800 4000
GTIN	4045197225986
Klasa artykułu	42G

## Opis

### Wykonanie:

Wykonane z profilu stalowego z otworami odciążającymi. Powierzchnie kontrolne dokładnie szlifowane. Powierzchnie boczne również szlifowane. Część środkowa pokryta lakierem młotkowym.

**wykonanie smukłe, klasa dokładności 1.**

### w dostawie::

Wraz z protokołem kontroli fabrycznej.

### wskazówka:

#### Dostawa płatna.

norma: DIN 874

Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Kalibracja: cena na zapytanie ofertowe

szerokość przekroju: 40 mm

wysokość przekroju: 140 mm

masa: 35 kg

## Opis techniczny

szerokość przekroju	40 mm
---------------------	-------

wysokość przekroju	140 mm
masa	35 kg
długość	4000 mm
Kalibracja	cena na zapytanie ofertowe
norma	DIN 874
dokładność	1
Atrybut nazwy produktu	dokładność 1
materiał	Profil stalowy I
Protokół z badań	Protokół kontroli producenta

## Usługi

Znakowanie opis laserowy	018940
--------------------------	--------