

TAJIMA**Stalowe przymiary liniowe, nierdzewne, długość: 600 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	461620 600
GTIN	4975364041227
Klasa artykułu	46R

Opis**Wykonanie:**

Z **nierdzewnej stali**, powierzchnia matowa z wyraźną podziałką. Górna krawędź z podziałką milimetrową, dolna - z podziałką co 1/2 mm. Strona odwrotna z tabelą przeliczeniową cale/ jednostki metryczne i tabelą średnic otworów pod gwint.

norma: EG I

materiał: Stal stopowa, INOX

Kalibracja: F10

granica błędu: 0,16 mm

szerokość przekroju: 30 mm

grubość przekroju: 1,2 mm

Opis techniczny

długość	600 mm
grubość przekroju	1,2 mm
szerokość przekroju	30 mm
Kalibracja	F10
granica błędu	0,16 mm
norma	EG I
podziałka krawędzi górnej	1 mm
podziałka krawędzi dolnej	1/2 mm
materiał	Stal stopowa, INOX

UsługiKalibracja przymiarów stalowych maks. długość 1000/2
mm

016100 1000/2

Znakowanie opis laserowy

018940