



Płyty mocujące sinusowe z magnesami trwałymi, długość płyt biegunowych: 350 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	380700 350
GTIN	4045197310750
Klasa artykułu	33S

Opis

Wykonanie:

- mocno przywierający układ magnesów neodymowych
- magnetyczna płyta mocująca z magnesami trwałymi nr 380500
- obracanie wokół osi podłużnej
- zakres obrotu 0 – 45°. Dokładność kątowa ± 5 s. Płytką wzorcowa 3 mm przy 0°.
- Odchyłka płaskorównoległości $\pm 0,005 / 100$ mm.
- Poprzeczna podziałka biegunów: mosiądz 0,5 mm / stal 1,4 mm
- B. wysoka dokładność przy płaskiej konstrukcji.

Zastosowanie:

Do szlifowania i obróbki elektroiskrowej.

w dostawie::

Drewniana kaseta i tabela przeliczeniowa stopni / minut na mm.

szerokość: 150 mm

szerokość podstawy: 165 mm

długość podstawy: 390 mm

wysokość przy 0°: 87 mm

tolerancja wysokości: 0 / -2 mm

wysokość pola magnetycznego: 6 mm

Opis techniczny

masa	35 kg
tolerancja wysokości	0 / -2 mm
długość płyt biegunowych	350 mm
szerokość	150 mm
szerokość podstawy	165 mm
dopuszczalne zużycie płyty biegunowej	8 mm
nominalna siła przyczepności	80 N/cm ²
długość podstawy	390 mm
wysokość pola magnetycznego	6 mm
wysokość przy 0°	87 mm