

Garant

Oprawki precyzyjne do tulejek zaciskowych HiRunER, SK 50 A = 100, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 32



Dane zamówienia

Numer katalogowy	300647 32
GTIN	4045197869913
Klasa artykułu	31A

Opis

Wykonanie:

Stożki zewnętrzny i wewnętrzny szlifowane, wszystkie chwytty są przetoczone po utwardzeniu w celu zmniejszenia bicia. Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff, wysokowydajne nakrętki mocujące do 25 000 obr./min⁻¹.

Zaleta:

- **Bicie 3 µm przy zastosowaniu tulejki zaciskowej 2 µm, bicie 6 µm przy zastosowaniu tulejki zaciskowej 5 µm.**
- **Bardzo duże siły mocujące (nawet 2x większe w porównaniu ze standardową tulejką zaciskową ER).**
- **Mniejsze drgania dzięki 2-częściowej nakrętce mocującej (rozm. 11M i 16M 1-elem.).**

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym w tulejkach zaciskowych zgodnie z DIN 6499 - kształt A i B

w dostawie::

Z precyzyjną nakrętką mocującą.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806, klucze mocujące AB nr 308820 – 308835, klucze mocujące ER nr 309757, 309758 (do 11M i 16M), tulejki zaciskowe ER Fahrion nr 308901 – 309434. Tulejki zaciskowe ER nr 308901 – 309432, klucz hakowy nr 628400 lub klucz dynamometryczny nr 309749 lub nr 628520.

wskazówka:

- **Mocuje jedynie Ø nominalną do Ø uchwytu, tolerancja h 10.**

- **Nie stosować nakrętek mocujących w połączeniu z podkładką uszczelniającą.**
- **Stosować w połączeniu z tulejkami zaciskowymi Fahrion.**
- **W przypadku tulejek zaciskowych ER Fahrion HP 2 µm konieczne jest usunięcie niebieskiego pierścienia.**

Precyzyjny uchwyt do tulejek zaciskowych używać zawsze w połączeniu z precyzyjną nakrętką mocującą nr 309617.

Opis techniczny

zakres mocowania	2 - 20 mm
do tulejek zaciskowych ER	32
Ø zewn. D	52 mm
wymiar A długości wysięgu	100 mm
Nakrętki mocujące ER zamienne nr 309617	32
Ø mocowania D ₁	2-20 mm
adapter	SK 50 A = 100
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HSC
Strategia skrawania	HPC
z otworem na Balluffchip	tak
Rodzaj produktu	Uchwyt z tuleją zaciskową

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/300647-32>