



Płyty mocujące z magnesami trwałymi, z poprzecznym układem biegunów, długość płyt biegunowych: 500 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	380100 500
GTIN	4045197310651
Klasa artykułu	33S

Opis

Wykonanie:

- System magnesów neodymowych gwarantujący pewne mocowanie.
- **WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE** za pomocą dźwigni ręcznej.
- W położeniu wyłączonym słabe, przeciwne pole magnetyczne ułatwia zdejmowanie elementów.
- Z ogranicznikami wzdłużnymi i poprzecznymi.
- Płytki mosiężne 3 mm / stalowe 12 mm.
- Skupione pole magnetyczne zapobiega magnetyzowaniu się narzędzi.

Zastosowanie:

- Nadają się do ciężkiej obróbki skrawaniem, jak frezowanie zgrubne.
- Do obróbki małych, średnich i dużych przedmiotów, również z chropowatą albo nierówną powierzchnią.

szerokość: 200 mm

wysokość: 56 mm

tolerancja wysokości: +0,5 / -2 mm

wysokość pola magnetycznego: 12 mm

dopuszczalne zużycie płyty biegunowej: 5 mm

masa: 44 kg

Opis techniczny

wysokość	56 mm
----------	-------

szerokość	200 mm
dopuszczalne zużycie płyty biegunowej	5 mm
masa	44 kg
nominalna siła przyczepności	150 N/cm ²
tolerancja wysokości	+0,5 / -2 mm
długość płyt biegunowych	500 mm
wysokość pola magnetycznego	12 mm