

Garant**Miary zwijane z wziernikiem i stopą magnetyczną, długość linki: 3m**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	462215 3
GTIN	4045197226013
Klasa artykułu	41H

Opis

Wykonanie:

- **odporna na uderzenia obudowa z tworzywa sztucznego**
- **profile aluminiowe na obu powierzchniach funkcyjnych zapewniają dokładne powierzchnie oporowe przy pomiarach wewnętrznych i zewnętrznych**
- **profile aluminiowe odporne na wysoką temperaturę oraz obciążenia mechaniczne**
- **taśma pokryta lakierem piecowym, z czarnym nadrukiem, odporna na załamania dzięki wyobleniu, z zaczepem przestawnym na końcu (do pomiarów zewnętrznych i wewnętrznych). Kontrastowa podziałka, odporna na ścieranie i korozję**
- **podziałka mm / mm (górze / dół)**
- **odczyt skali we wzierniku w tym samym kierunku.**

z dwoma silnymi magnesami w stopie.

Opis techniczny

szerokość taśmy	16 mm
wysokość obudowy	63 mm
szerokość korpusu	63 mm
szerokość obudowy	24 mm
Długość linki	3 m
norma	EG II

Kalibracja	G1
Rodzaj produktu	Taśma miernicza

Usługi

Kalibracjamiar zwijanych maks. długość 5 m	026240 5
--	----------