



## Oprawki Weldon, PSC 63 A = 130, Ø mocowania D1: 6 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	308508 6
GTIN	4045197870421
Klasa artykułu	31C

### Opis

#### Wykonanie:

- z otworem Ballufchip
- wszystkie uchwyty przetoczone na twardo (spokojna praca!)
- obrobione powierzchnie czynne konturu wewnętrznego PSC.

#### Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytu wg norm DIN 1835, kształt B i DIN 6535, kształt HB.

#### Wyp. dodatkowe:

Rura chłodziwa nr 309885, klucz nasadowy nr 309893.

#### wskazówka:

Pasująca redukcja z PSC 63 na PSC 40 lub PSC 50 nr 318892.

Pasująca tuleja redukcyjna z SK 40 lub HSK 63 na PSC 40 lub PSC 50 nr 301275 lub nr 306975.

Pasująca tuleja redukcyjna z SK 50 lub HSK 100 na PSC 63 lub PSC 80 nr 301276 lub nr 306976.

Pasujące przedłużki pod nr 318894, nr 318895 i nr 318896.

Norma na uchwyt: ISO 26623-2

chłodzenie wewnętrzne: tak

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min<sup>-1</sup>

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3 μm

Strategia skrawania: HSC

Strategia skrawania: HPC

Ø zewn. D: 25 mm

### Opis techniczny

Ø mocowania D <sub>1</sub>	6 mm
----------------------------	------

Ø zewn. D	25 mm
uchwyt	PSC 63 A = 130
Norma na uchwyt	ISO 26623-2
chłodzenie wewnętrzne	tak
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HSC
Strategia skrawania	HPC

## Aksesoria

Oprawki do chwytu PSC PSC wew. 8	301276 8
Przedłużki PSC-63 / PSC-63 wymiar A 100 mm	318896 100
Oprawki do chwytu PSC PSC wew. 8	306976 8
Oprawki do chwytu PSC PSC wew. 6	301276 6
Przedłużki PSC-63 / PSC-63 wymiar A 60 mm	318896 60
Oprawki do chwytu PSC PSC wew. 6	306976 6