

Mahr**Cyfrowe średnicówki mikrometryczne z wyjściem danych, zakres pomiarowy: 150-175mm****Dane zamówienia**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Numer katalogowy | 428930 150-175 |
| GTIN             | 4059192010874  |
| Klasa artykułu   | 43A            |

**Opis****Wykonanie:**

Łatwy, bezpośredni odczyt na kontrastowym wyświetlaczu cyfrowym. Natychmiastowa możliwość pomiarów dzięki układowi Reference. Układ pomiarowy REFERENCE zapisuje i zachowuje ustawioną pozycję zero, nawet po ponownym włączeniu. Funkcja Lock zapobiega błędom podczas pomiarów, spowodowanym przypadkowym naciśnięciem przycisku. Możliwość przełączania z pomiaru względnego na bezwzględny. Gwint przyłączeniowy ułatwiający wymianę głowic pomiarowych. Samocentrująca głowica pomiarowa, powyżej 12 mm ze szczękami pomiarowymi z węglików spiekanych. Powyżej 40 mm głowica pomiarowa wykonana z aluminium dla zmniejszenia masy. **Powyżej 12 mm czujnik pomiarowy do pomiarów aż po dno otworu.**

**Funkcja:**

IP52: Ochrona przed wodą kapiącą (w postaci kropli) pod kątem do 15° względem normalnego położenia roboczego i osadami pyłów wewnątrz (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

**w dostawie::**

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032

**Wyp. dodatkowe:**

Przedłużka nr 428950, kabel transmisji danych nr 498940, pierścienie nastawcze nr 484030.

**Opis techniczny**

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| standardowa głębokość pomiaru  | 132 mm |
| głębokość pomiaru z przedłużką | 282 mm |

## Karta danych

|                                         |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| wymiar a                                | 0,5 mm                          |
| zakres pomiarowy                        | 150 - 175 mm                    |
| granica błędu                           | 0,007 mm                        |
| odczyt                                  | 0,001 mm                        |
| Liczba dołączonych baterii              | 1                               |
| Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032                   |
| stopień ochrony IP                      | IP 52                           |
| zasilanie energią                       | Zasilanie z baterii             |
| Norma                                   | DIN 863                         |
| przełączalny odczyt                     | mm / cale                       |
| złącze                                  | Złącze Digimatic                |
| złącze                                  | Interfejs RS232C                |
| złącze                                  | Złącze USB                      |
| zapisywanie wartości pomiaru            | System MAHR Reference-Lock      |
| Technika pomiarowa                      | cyfrowy                         |
| Opakowanie                              | sztywny pojemnik                |
| Kalibracja                              | B6                              |
| Rodzaj produktu                         | 3-punktowy mikrometr wewnętrzny |