



Taśmy miernicze stalowe, do obwodów i średnic, maksymalny zakres pomiarowy: 2200 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	465680 2200
GTIN	2050001061713
Klasa artykułu	46R

Opis

Wykonanie:

Taśma miernicza stalowa **CJU** do pomiaru obwodów i średnic. Taśma ze stali sprężynowej wyposażona na powierzchni wierzchniej w dwie wykonane laserem podziałki do pomiaru obwodów i średnic. Odstępy między kreskami podziałki 1 mm. **Działka elementarna noniusza 0,1 mm**. Błędy graniczne wg DIN 866.

wskazówka:

Taśmy miernicze C z odczytem co 0,05 mm i taśmy miernicze powlekane, czarne, dostępne na zapytanie.

Kalibracja: G2

zakres pomiarowy dla \varnothing : 300 - 700 mm

zakres pomiaru obwodów: 940 - 2200 mm

szerokość taśmy: 16 mm

grubość taśmy: 0,2 mm

odczyt: 0,1 mm

Opis techniczny

zakres pomiaru obwodów	940 - 2200 mm
zakres pomiarowy dla \varnothing	300 - 700 mm
szerokość taśmy	16 mm

odczyt	0,1 mm
grubość taśmy	0,2 mm
Kalibracja	G2

Usługi

Kalibracja taśm do pomiaru obwodów i średnic maks. długość 3000 mm	016150 3000
Znakowanie opis laserowy	018940