




## Taśmy miernicze stalowe, do obwodów i średnic, maksymalny zakres pomiarowy: 3460 mm



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 465680 3460   |
| GTIN             | 2050001061720 |
| Klasa artykułu   | 46R           |

### Opis

#### Wykonanie:

Taśma miernicza stalowa **CJU** do pomiaru obwodów i średnic. Taśma ze stali sprężynowej wyposażona na powierzchni wierzchniej w dwie wykonane laserem podziałki do pomiaru obwodów i średnic. Odstępy między kreskami podziałki 1 mm. **Działka elementarna noniusza 0,1 mm**. Błędy graniczne wg DIN 866.

#### wskazówka:

Taśmy miernicze C z odczytem co 0,05 mm i taśmy miernicze powlekane, czarne, dostępne na zapytanie.

Kalibracja: G2

zakres pomiarowy dla  $\varnothing$ : 700 - 1100 mm

zakres pomiaru obwodów: 2190 - 3460 mm

szerokość taśmy: 16 mm

grubość taśmy: 0,2 mm

odczyt: 0,1 mm

### Opis techniczny

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| szerokość taśmy                    | 16 mm          |
| zakres pomiarowy dla $\varnothing$ | 700 - 1100 mm  |
| zakres pomiaru obwodów             | 2190 - 3460 mm |

|               |        |
|---------------|--------|
| odczyt        | 0,1 mm |
| grubość taśmy | 0,2 mm |
| Kalibracja    | G2     |

**Usługi**

|   |             |
|---|-------------|
| Kalibracja taśm do pomiaru obwodów i średnic maks.<br>długość 6000 mm | 016150 6000 |
| Znakowanie opis laserowy  | 018940      |