



## Ściernice wachlarzowe SLTT (ZA), płasko-skośne do obróbki stali, Ø 115 mm, ziarnistość: 60



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	565401 60
GTIN	4027497388905
Klasa artykułu	53L

### Opis

#### Wykonanie:

**Płytki o opatentowanym, sierpowatym kształcie** i rozmieszczeniu zapewniają bardzo wysoką gęstość okładziny, co przyczynia się do bardzo dużej wydajności szlifowania i trwałości. Wysokiej jakości talerz stalowy lub z włókna szklanego redukuje drgania i poziom hałasu.

**ZA:** czysty **korund cyrkonowy** na podłożu mieszanej tkaniny poliestrowo-bawełnianej. Bardzo agresywny ze względu na otwarte rozmieszczenie ziarna.

**ZA-Power:** specjalna **mieszanka korundu cyrkonowego** z aktywną powłoką ścierną. Bez zatykania i tępienia ściernicy przez chłodny szlif.

**CER:** najwyższa wydajność szlifowania, **ziarna ceramiczne** z efektem samoostrzenia się. Brak tępienia i przegrzewania. Nadają się również bardzo dobrze do szlifowania krawędzi.

**SiC:** szczególnie duże **ziarno karborundowe**, bez zatykania ściernicy. Bardzo przydatne do obróbki Al i kompozytów włóknistych.

**ZA:** czysty **korund cyrkonowy** na podłożu mieszanej tkaniny poliestrowo-bawełnianej. Bardzo agresywny ze względu na otwarte rozmieszczenie ziarna.

#### Zastosowanie:

Do **wysokich wydajności szlifowania** przy długiej trwałości.

#### wskazówka:

Tarcze ściernicze wachlarzowe bez talerza SLTflex do miękkiego szlifowania, obróbki spoin pachwinowych itp. zob. nr 566300 i następnne.

oznaczenie ziarnistości: ZA

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

zoptymalizowane dla materiału: stal

maks. prędkość obwodowa: 80 m/s

opis kształtu: płasko-skośne

Ø otworu: 22,23 mm

## Opis techniczny

Ø otworu	22,23 mm
ziarnistość	60
opis kształtu	płasko-skośne
Ø tarczy	115 mm
oznaczenie ziarnistości	ZA
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 115 mm
talerze	Talerz z blachy stalowej
zoptymalizowane dla materiału	stal
maks. prędkość obwodowa	80 m/s