

HOLEX**Wiertła z VHM HOLEX Pro Steel Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC h7: 6,2 cale lub mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 122502 6,2 |
| GTIN | 4045197830739 |
| Klasa artykułu | 12F |

Opis**Wykonanie:**

Proste ostrza główne i **specjalny profil rowkowy** zapewniają bardzo dobre odprowadzanie opiłków. Solidna geometria ostrza zapewnia niezawodne wiercenie o wysokiej wydajności. Bogate możliwości zastosowania w materiałach stalowych dzięki połączeniu delikatnego węgla spiekane o bardzo cienkich ziarnach i niezwykle odpornej na zużycie powłoki.

Zalecenie:**Maksymalna głębokość wiercenia:**

Długość śrub mocujących (zob. tabela) do odjęcia $1,5 \times \varnothing$ nominalna.

wskazówka:

Długość rowków wiórowych $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Strategia skrawania: HPC

norma: DIN 6537 K

Tolerancja \varnothing nominalnej: h7

Liczba ostrzy Z: 2

Tolerancja \varnothing nominalnej: h7

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2 : 24,7 mm

długość całkowita L: 79 mm

\varnothing chwytu D_s : 8 mm

posuw f w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,18 mm/obr,

Opis techniczny

| | |
|---------------------|------------|
| długość całkowita L | 79 mm |
| Liczba ostrzy Z | 2 |
| norma | DIN 6537 K |

| | |
|---|-----------------|
| Długość rowków wiórowych L_c | 34 mm |
| zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2 | 24,7 mm |
| \varnothing nom. D_c | 6,2 mm |
| Tolerancja \varnothing nominalnej | h7 |
| posuw f w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,18 mm/obr, |
| \varnothing chwytu D_s | 8 mm |
| Seria | HOLEX Pro Steel |
| powłoka | TiAlN |
| Materiał ostrza | VHM |
| głębokość wiercenia do | 4xD |
| kąt wierzchołkowy | 140 stopni |
| chwyt | DIN 6535 HB h6 |
| chłodzenie wewnętrzne | nie |
| Strategia skrawania | HPC |
| pierścień barwny | zielone |
| Rodzaj produktu | Wiertła kręte |