

3M Roloc™**Włókninowe tarcze ścierne do wykańczania SC-DR, Ø 76,2 mm, porównanie ziarnistości: 180****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	554047 180
GTIN	48011055312
Klasa artykułu	53M

Opis**Wykonanie:**

System szybkiej wymiany **Roloc™ umożliwia bezpieczną wymianę** narzędzia szlifierskiego „jednym” ruchem ręki w najkrótszym czasie.

Uniwersalna i wydajna **włóknina nylonowa**.

Zastosowanie:

Do czyszczenia, odtłuszczania, matowania powierzchni metalowych.

Do efektywnego szlifowania małych powierzchni o różnym ukształtowaniu. Redukcja kosztów operacji wielostopniowych dzięki skróceniu czasów wymiany.

wskazówka:

Roloc™ Bristle-Disc zob. 573510 i następn.

oznaczenie ziarnistości: A

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

maksymalna prędkość obrotowa: 18000 min⁻¹

ziarnistość: średnie

wersja: A med

Opis techniczny

porównanie ziarnistości	180
wersja	A med

ziarnistość	średnie
Ø tarczy	76,2 mm
Materiały ściernie	Włóknina nylonowa
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 76,2 mm
maksymalna prędkość obrotowa	18000 min ⁻¹

Akcesoria

alerze szlifierskie gumowe, o Ø chwytu 6 mm twarde Ø zewnętrzna 75 mm	554089 75
Talerze szlifierskie gumowe, Ø chwytu 6 mm średnie Ø zewnętrzna 75 mm	554092 75
Talerze szlifierskie z tworzywa sztucznego, Ø chwytu 6 mm Ø zewnętrzna 75 mm	554090 75
gumowy talerz szlifierski, o Ø chwytu 6 mm. półtwarde Ø zewnętrzna 75 mm	554093 75
Talerze szlifierskie gumowe z gwintem M14 twarde Ø zewnętrzna 75 mm	554094 75
gumowy talerz szlifierski ze Ø chwytu 6 mm. miękkie Ø zewnętrzna 75 mm	554091 75
Gumowy talerz szlifierski z mocowaniem M14 twarde Ø- zewnętrzna 75 mm	554088 75