

3M Roloc™**gumowy talerz szlifierski ze Ø chwytu 6 mm. miękkie, Ø zewnętrzna: 50 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	554091 50
GTIN	4046719810529
Klasa artykułu	53M

Opis

Wykonanie:

Do mocowania tarcz ściernych za pomocą **systemu szybkomocującego z gwintem zewnętrznym (Roloc™, Combidisc®)**.

Gumowy talerz szlifierski ze zintegrowanym **uchwytem 1/4 cala i chwytem 6 mm**. Montaż na wrzecionie M14 z adapterem nr 554081.

System szybkiej wymiany Roloc™ umożliwia bezpieczną wymianę narzędzia szlifierskiego „jednym ruchem” ręki w najkrótszym czasie.

Zastosowanie:

Do efektywnego szlifowania małych powierzchni o różnym ukształtowaniu. Redukcja kosztów operacji wielostopniowych dzięki skróceniu czasów wymiany.

wskazówka:

Odpowiednie szlifierki kątowe zob. nr 079325.

maksymalna prędkość obrotowa: 25000 min⁻¹

Opis techniczny

maksymalna prędkość obrotowa	25000 min ⁻¹
Ø zewnętrzna	50 mm

Ø chwytu	6 mm
uchwyt po stronie narzędzia	System szybkomocujący z gwintem zewnętrznym
uchwyt po stronie maszyny	Ø chwytu 6 mm
pasują do systemu szybkowymiennego	Roloc™