

Garant**Tarcze ściernie wachlarzowe włóknina, Ø 125 mm, porównanie ziarnistości: 280****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	566340 280
GTIN	4045197488909
Klasa artykułu	56Z

Opis**Wykonanie:**

Włókninowe tarcze ściernie wachlarzowe z **wachlarzowo ustawioną włókniną ścierną** na talerzu z włókna szklanego.

Zastosowanie:

- **do końcowej obróbki powierzchni**
- **do usuwania zabarwień i nalotów, czyszczenia i lekkiego oczyszczania spoin**
- **do szlifowania dokładnego dużych powierzchni i do obróbki wykańczającej.**

Zalecana prędkość obrotowa 4600 – 5300 min⁻¹.

Opis techniczny

Ø otworu	22,23 mm
ziarnistość	drobne
opis kształtu	skośne
kolor	niebieskie
porównanie ziarnistości	280
Ø tarczy	125 mm

oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 125 mm
zoptymalizowane dla materiału	INOX
maks. prędkość obwodowa	80 m/s
maksymalna prędkość obrotowa	12200 min ⁻¹
Rodzaj produktu	Tarcze ściernie wachlarzowe

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
lakiery	nadaje się		
uniw.	nadaje się		
suchy	nadaje się		