

**BMI®****Taśmy miernicze z włókna szklanego, w obudowie ramowej, długość linki: 30m****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	465500 30
GTIN	4007368020592
Klasa artykułu	46M

**Opis****Wykonanie:**

**Obudowa:** bardzo odporna, z tworzywa sztucznego, ze specjalnie wykończoną powierzchnią. Obudowa z gniazdem na korbkę i pierścień pociągowy. Z możliwością przebudowy do obsługi leworęcznej.

ramka z lekkiego metalu, szybkie zwijanie na łożyskach kulkowych oraz przekładana korbka.

**Taśma miernicza z włókna szklanego. Niezwykłe** wytrzymała na zginanie **i giętka**, odporna na warunki atmosferyczne i niewrażliwa na wiele chemikaliów. **Nieprzewodząca elektrycznie.** Dobra czytelność podziałki. Z podziałką w cm.

Wielk. 30 w ramce w kształcie V.

**wskazówka:**

Wersja o długości 100 m albo z podziałką calową, albo początek taśmy typu B / C – na zamówienie.

**Opis techniczny**

szerokość taśmy	13 mm
szerokość ramy	150 mm
długość całkowita	310 mm

rodzaj początku taśmy	A
długość linki	30 m
norma	EG II
Kalibracja	G1
Rodzaj produktu	Taśma miernicza

## Usługi

Kalibracjamiar zwijanych maks. długość 50 m	026240 50
---	-----------