


HOLEX®**Ściernice wachlarzowe do obróbki INOX, ziarno 80,, Ø główki x szerokość główki: 30X10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	554210 30X10
GTIN	4045197235565
Klasa artykułu	52E

Opis**Wykonanie:**

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia.

listki pokryte **korundem zwykłym (A)**. Ze **spoiwem ściernym** aktywnym do obróbki stali INOX

Zastosowanie:

Przed wszystkim do obróbki wykańczającej i polerowania dużych promieni przy produkcji narzędzi i form, przy produkcji zbiorników i instalacji. Listki ściernicy dopasowują się do kształtów obrabianych powierzchni.

oznaczenie ziarnistości: A

Ø chwytu: 6 mm

zalecana prędkość obrotowa: 16000 min⁻¹

maksymalna prędkość obrotowa: 25400 min⁻¹

Opis techniczny

zalecana prędkość obrotowa	16000 min ⁻¹
szerokość główki	10 mm
maksymalna prędkość obrotowa	25400 min ⁻¹

ziarnistość	80
Ø chwytu	6 mm
Ø główki	30 mm
Materiały ściernie	ziarna korundu (A)
oznaczenie ziarnistości	A
Atrybut nazwy produktu	ziarno 80,