

HOLEX**Wiertła z VHM HOLEX Pro Steel Whistle-Notch DIN 6535 HE, TiAlN, Ø DC h7:
10,4 cale lub mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	122503 10,4
GTIN	4045197834911
Klasa artykułu	12F

Opis**Wykonanie:**

Proste główne krawędzie skrawające i specjalny profil rowka zapewniają dobre odprowadzanie wiórow. Solidna geometria ostrza zapewnia właściwe wysokowydajne wiercenie. Bogate możliwości stosowania w materiałach stalowych dzięki połączeniu delikatnego węgla spiekane o ultradrobnych ziarnach i niezwykle odpornej na zużycie powłoki.

Zalecenie:**Maksymalna głębokość wiercenia:**

Długość śrub mocujących (zob. tabela) do odjęcia $1,5 \times \text{Ø}$ nominalna.

wskazówka:

Długość rowków wiórowych $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Strategia skrawania: HPC

norma: DIN 6537 K

Tolerancja Ø nominalnej: h7

Liczba ostrzy Z: 2

Tolerancja Ø nominalnej: h7

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2 : 39,4 mm

długość całkowita L: 102 mm

Ø chwytu D_s : 12 mm

posuw f w stali < 900 N/mm²: 0,22 mm/obr,

Opis techniczny

Ø nom. D_c	10,4 mm
Ø chwytu D_s	12 mm
Liczba ostrzy Z	2

norma	DIN 6537 K
Tolerancja \varnothing nominalnej	h7
Długość rowków wiórowych L_c	55 mm
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,22 mm/obr,
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2	39,4 mm
długość całkowita L	102 mm
Seria	HOLEX Pro Steel
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM
głębokość wiercenia do	4xD
kąt wierzchołkowy	140 stopni
chwyt	DIN 6535 HE z h6
chłodzenie wewnętrzne	nie
Strategia skrawania	HPC
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Wiertła kręte