

**HOLEX®****Krażki fibrowe korund zwykły (A), Ø 180 mm, ziarnistość: 60****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	566610 60
GTIN	4045197292056
Klasa artykułu	52M

**Opis****Wykonanie:**

Wytrzymałe, ale bardzo giętkie **wulkanizowane krążki fibrowe**. Otwór 22,23 mm i nacięcie krzyżowe.

**Uniwersalny krążek fibrowy HOLEX** do szlifowania wszystkich metali.

Rodzaj ziarna: **korund zwykły (A)**.

**Zastosowanie:**

Na szlifierkach kątowych o maksymalnej prędkości obwodowej 80 m/s, z talerzami szlifierskimi nr 566650 / 566670. Do **szlifowania powierzchni płaskich albo wypukłych** z dużą **elastycznością**.

oznaczenie ziarnistości: A

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

Ø otworu: 22,23 mm

zoptymalizowane dla materiału: stal

maks. prędkość obwodowa: 80 m/s

**Opis techniczny**

ziarnistość	60
Ø tarczy	180 mm
Materiały ściernie	korund zwykły (A)

oznaczenie ziarnistości	A
podłoże ścierniwa	wulkanizowane krążki fibrowe
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 180 mm
uchwyt	system szybkiej wymiany Roloc™
Ø otworu	22,23 mm
pasują do systemu szybkowymennego	Roloc™
zoptymalizowane dla materiału	stal
maks. prędkość obwodowa	80 m/s
maksymalna prędkość obrotowa	8488 min <sup>-1</sup>

## Akcesoria

Talerze szlifierskie ISO elastyczne/gładkie Ø zewnętrzna 172 mm	566650 172
Talerze szlifierskie ISO średniotwarde/z żebrami chłodzącymi Ø zewnętrzna 172 mm	566670 172
Talerze szlifierskie twarde/z żebrami chłodzącymi Ø zewnętrzna 180 mm	566672 180