

Garant

Ściernice polerskie, ziarno 120 (czerwone) średnie, Ø główki x długość główki: 4X8 mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	551900 4X8
GTIN	4045197239877
Klasa artykułu	51E

Opis**Wykonanie:**

Trzpień polerski z **korundem zwykłym (A)** ze spoiwem z elastycznej gumy.

Trzpienie polerskie GARANT pozwalają na uzyskanie dokładnej, równomiernej powierzchni dzięki dużej trwałości. Zależnie od wykonania uzyskuje się równomierne, dokładnie wypolerowane powierzchnie, również na wysoki połysk. Trzpienie polerskie GARANT można samodzielnie profilować za pomocą obciążaczy.

Zastosowanie:

Do szlifowania wykańczającego i polerowania stali, stali nierdzewnych i kwasoodpornych, materiałów żaroodpornych i metali nieżelaznych. Ściernice nie zatykają się także podczas obróbki materiałów zacierających się. Do matowania lub nanoszenia efektów optycznych na zbiornikach z blachy nierdzewnej itd..**Dzięki elastycznemu wiązaniu ścierniwa uzyskuje się bardzo gładkie powierzchnie.**

Nie nadają się do krawędzi i chropowatych powierzchni.

oznaczenie ziarnistości: A

opis kształtu: walec

Ø główki: 4 mm

długość główki L₁: 8 mm

Ø chwytu: 3 mm

zalecana prędkość obwodowa: 10 - 15 m/s

Opis techniczny

ziarnistość	120
opis kształtu	walec
długość główki L ₁	8 mm
zalecana prędkość obwodowa	10 - 15 m/s
Ø chwytu	3 mm
Ø główki	4 mm
Materiały ściernie	korund zwykły (A)
oznaczenie ziarnistości	A
kolor	czerwone
Rodzaj produktu	Trzpień polerski