

## Gwint drobnozwojowy przechodni 6g, M× skok gwintu: 52X2



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	486110 52X2
GTIN	2050001041746
Klasa artykułu	48B

### Opis

#### Wykonanie:

Zeszlifowanie pierwszego zwoju gwintu (od skoku 1 mm) usuwa zanieczyszczenia z obrabianego elementu i zapobiega przedwczesnemu wyłamaniu się pierwszego zwoju.

Wykonanie wg **DIN 2279 – 2299**.

#### Zastosowanie:

Do prawych drobnozwojowych gwintów metrycznych ISO wg DIN 13.

#### Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### wskazówka:

Sprawdziany do gwintów drobnozwojowych o innych skokach, gwintów Whitwortha, trapezowych, okrągłych UNC, UNF, NPT i lewozwojowych dostarczane są na zamówienie.

### Opis techniczny

gwint	M52
Klasa tolerancji	6g
skok gwintu	2 mm
Kalibracja	L12

pole tolerancji	g
Typ sprawdzianu	Przymiar przychodni
norma	DIN 13
Rodzaj gwintu	MF
jakość	6
Rodzaj produktu	Pierścieniowy sprawdzian przechodni do gwintów

## Usługi

Kalibracja sprawdzianów pierścieniowych do gwintów $\varnothing$ maks. 60 mm	028600 60
Kalibracja DAkkS zestawów sprawdzianów pierścieniowych maksymalna $\varnothing$ 100 mm	028640 100